

# Monteringsveiledning

## Montering av frontmontert skilt på portal (FM2 og FM3)

Det er to standard konsoller, Ø60mm og Ø89mm, disse er helsveis og laget slik at man kun trenger leverer med klammer mot skiltet i Ø60mm eller Ø89mm størrelse, sammen med skiltet.

Disse konsollene inklusive nødvendige U-bolter bestilles og leveres sammen med portalen.

Festene levers i 5° (FM2) og 0° (FM3) vinkel, ønsker man større vinkel brukes shims (standard glideskinner) OBS: brukes mange shims kan det være nødvendig med lengre M12 bolt i klammer.

Oppsettet beregnes sammen med portalen. Eksakte mål på ev. VMS/RGB skilt samt C-C mål mellom festepunkter/konsoller må oppgis ved bestilling av portal, helst sende med tegning av skiltets bakside.

Ved montering av RGB skilt må alltid min. 4 stk. skiltfester/klammer brukes.

Se egne datablad for fester til respektive rør-størrelser.

Monter min. 2 stk. skiltfester på hvert rør.

Oftest er det mest praktisk å montere konsollene på skiltet før man heiser opp skiltet på portalen.

Det brukes fester med glideskinne eller Halfenbolter til Halfen-skinne, firkanthodebolt må ikke brukes.

Ved montering av VD-skilt så trenges det like mange klammer som VD-paneler + ett klammer.

For konsoller med Ø60mm rør må det monteres en U-bolt på hver side for hvert hjørnestag i portalen.

For konsoller med Ø89mm rør må det monteres to U-bolter på hver side for hvert hjørnestag i portalen.

